



应用工况:



主要特性:



产品介绍:

- 迷你型设计, 狭窄通道更显优势;
- 符合ANSI/ASME安全标准、CE标准;
- 单人操作, 节省时间, 减少溢出浪费, 增加效率;
- 具有轻便、灵活的特性, 可单人操作, 适用于单人作业;
- 维护方便、低维护成本;
- 根据人机工程学原理设计的舵柄, 操作简单、安全、灵活;
- 加强的电池箱设计可以避免电池的碰撞与震动;
- 车身颜色可根据客户要求提供。



上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。

相关参数

型号	单位	SPC00027	SHE00517
额定载重	kg	1500	1300
载荷中心	mm	600	600
操作类型		步行式	步行式
最大起升行程	mm	120	120
货叉最低离地高度	mm	74/85	74/85
货叉最大离地高度	mm	194/205	194/205
标准货叉外宽	mm	540/685	540/685
货叉长度	mm	1150/1200	1150/1200
货叉厚度	mm	44	44
货叉宽度	mm	160	160
整车全长	mm	1630	1570/1620
整车高度(含手柄)	mm	1220	
整车高度(不含手柄)	mm	685	685
车体长度	mm	500	420
车体宽度	mm	724	750
最小转弯半径	mm	1400	1380/1420
最小通道宽度(800*1200)	mm	1817	
最小通道宽度(1000*1200mm托盘)	mm	1858	1770/1820
最大行驶速度(高速满载)	km/h	3.5	4.6
最大行驶速度(高速空载)	km/h	4	5.9
最大起升速度(满载)	m/s	0.056	0.056
最大起升速度(空载)	m/s	0.06	0.06
最大下降速度(满载)	m/s	0.057	0.057
最大下降速度(空载)	m/s	0.059	0.059
爬坡度(满载)	%	5	5
爬坡度(空载)	%	7	7
轮子材质(驱动/承重)		PU	PU
轮子数量		1个驱动+4个承重+2个平衡	1D+4L/1D+2L
驱动轮尺寸	mm	φ 252*67	
承重轮尺寸	mm	φ 73*98(单轮)	
承重轮尺寸	mm	φ 80*58(双轮)	
平衡轮尺寸	mm	φ 99.5*40	
轮轴心距	mm	1234	1222/1272
电机行走	KW	DC 0.63	0.6
电机起升	KW	DC 0.8	0.8
电瓶电压	V	24	24
电瓶容量/电池类型	Ah	70/免维护	70
行走制动		再生制动	再生制动
刹车制动器		电磁制动	电磁制动
控制器/型号/规格		CURTIS/1243/200A	CURTIS/1243
不带电池自重	kg		244
带电池自重	kg		292
*可选配件货号	名称		
SHE00522	内置充电器		
SHE00523	车体靠背		
SHE00524	进出空托盘装置(此款车仅限于单面托盘使用, 如果客户是双面托盘要选择此项)		

领先技术

- 计时器和电量表能随时显示电量使用情况, 方便通知操作者适时充电 (图1);
- 手柄头设计符合人机工程学, 操作舒适方便, 控制按钮位置设计科学, 方便左右手操作 (图2);
- 叉腿可起升设计, 便于货物搬运 (图3);
- 部套件布局紧凑合理, 方便检测和维修;
- 货叉最低高度仅75mm, 大大提升了进出托盘的能力;



上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的销售服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。